

Aufnahmebolzen • DIN 6321
22630.0040



Produktbeschreibung

Aufnahmebolzen, zylindrisch (DIN 6321, Form B) zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß.
Auch als Anschläge und Füße verwendbar.
Aufnahmebolzen, abgeflacht (DIN 6321, Form C) zum Ausgleich von Toleranzen im
Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine
Richtung.
Bei den Aufnahmebolzen (Bild 1 - Form B und Bild 2 - Form C) ist gemäß DIN 6321 ein Zentrum
zulässig.

Werkstoff


- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Aufnahmebolzen, anschraubbar, ähnlich
DIN 6321
- Aufnahmebolzen, mit Kugelansatz


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahmebohrung		Art.-Nr.
d ₁	l ₁	b	d ₂	l ₂	l ₄	D ₁ H7 [mm]		
g6			n6				[g]	
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2								
6	7	1	4	6	4	4	1,3	22630.0040

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.