

Boccole di posizionamento • liscie, DIN 179 A  
23112.0524




Descrizione prodotto

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.  
Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

Materiale

- Acciaio bonificato e temprato

Disegno



Caratteristiche

| d <sub>1</sub><br>F7 | Dimensioni             |                      |   | Foro di ricezione<br>D<br>H7<br>[mm] | [g] | Codice     |
|----------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-----|------------|
|                      | l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub><br>n6 | r |                                      |     |            |
| 2,5                  | 6                      | 5                    | 1 | 5                                    | 0,7 | 23112.0524 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.