

Auflagebolzen • Stiftform  
22680.0466



Produktbeschreibung

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.  
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen               |       |       |               |     |       | SW   | Anzugsdrehmoment<br>max. |  | Art.-Nr.   |
|---------------------------|-------|-------|---------------|-----|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| $l_1$<br>$\pm 0,01$       | $d_1$ | $d_2$ | $l_3$<br>[mm] | $t$ | $d_3$ | [mm] | [Nm]                     | [g]                                                                                   |            |
| mit Innengewinde – Bild 2 |       |       |               |     |       |      |                          |                                                                                       |            |
| 30                        | M8    | 6     | 13            | 10  | 14,4  | 13   | 18                       | 16                                                                                    | 22680.0466 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.