

## Viti a inserto sferico • con testa, sfera antirovesciamento

22700.0226



### Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

### Materiale

#### Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato

#### Vite

- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Maggiori informazioni

#### Note

Nota: attenzione allo scarico  $l_4$  !

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
Esecuzioni speciali a richiesta.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

#### Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, con testa, sfera spianata

### Disegno





### Caratteristiche

| Dimensioni                         |                     |                |                |                |                |                | SW   | Carico solo statico <sup>1)</sup><br>max. |  | Codice     |
|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                     | l <sub>2</sub><br>~ | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | Diametro sfera |      |                                           |                                                                                       |            |
| [mm]                               |                     |                |                |                |                |                | [mm] | [kN]                                      | [g]                                                                                   |            |
| Sfera spianata, zigrinata, Acciaio |                     |                |                |                |                |                |      |                                           |                                                                                       |            |
| M12                                | 80                  | 18             | 7,2            | 12             | 44             | 8,5            | 10   | 18                                        | 80                                                                                    | 22700.0226 |

<sup>1)</sup> I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

### Esempio di applicazione





## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.