

Supporti basculanti  
22730.0468



Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Materiale


- Sfera**
- Acciaio inox 1.3541, nichelato
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4057, bonificato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Disegno




Caratteristiche

| Dimensioni                                                             |                |                |                |                        |                | Foro di ricezione |                    | Carico solo statico <sup>1)</sup> | Coppia di serraggio |  | Codice     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>n6                                                   | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub><br>max. | Diametro sfera | Ø<br>H7           | Profondità<br>min. | max.                              | max.                |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                   |                |                |                |                        |                | [mm]              |                    | [kN]                              | [Nm]                | [g]                                                                                   |            |
| Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, acciaio inox |                |                |                |                        |                |                   |                    |                                   |                     |                                                                                       |            |
| 28                                                                     | M5             | 20             | 25             | 5,5                    | 25             | 28                | 13                 | 90                                | 6                   | 109                                                                                   | 22730.0468 |

<sup>1)</sup> Vale solo se viene rispettata la profondità minima del foro

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.