

Cimblots oscillants • avec insert carbure, strié, et remise en position automatique
22731.0399




Description produit

Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). Utilisation comme butées, appuis, poussoirs et comme éléments de serrage.
Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Matières

- Élément ressort**
- thermoplastique PUR
- Bille**
- carbure, strié, nickelé
- Corps**
- inox 1.4057, traité


Plan



Informations détaillées

Dimensions						SW	Charge admissible pour utilisation statique max.	Couple de serrage max.		Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	Diamètre de bille					
[mm]										
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox										
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	186	22731.0399

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.