

Optiques pour niveau d'huile
22860.0032



Description produit

Les optiques pour niveau d'huile peuvent être utilisés pour le contrôle du niveau dans les réservoirs sans surpression.

Matières

- Joint d'étanchéité**
- caoutchouc résistant aux huiles et hydrocarbures

- Réflecteur**
- plastique, blanc


- Bague lisse**
- aluminium

- Regard à huile**
- plexiglas (PMMA), transparent

Assemblage

Peuvent être montés sans filetage dans un alésage Ø H11. Étanchéité en serrant simplement la bague.

Plan




Informations détaillées

Dimensions							Alésage de positionnement D H11 [mm]	 min. max. [°C]	 [g]	Référence article
Taille (ouverture de vision) d ₁	d ₂	d ₃	x ~ [mm]	l ₁	b min.	e				
	sans indicateur de niveau d'huile									
32	45	3	18	5,5	12	40	38	-20 70	34	22860.0032

Accessoires

	Taille (ouverture de vision) d ₁	Dimensions		 [g]	Référence article
		d h9	e		
		[mm]			
outil de montage					
	32	2,8	40,0	36	22860.0832

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.