

Optiques pour niveau d'huile
22860.0116



Description produit

Les optiques pour niveau d'huile peuvent être utilisés pour le contrôle du niveau dans les réservoirs sans surpression.

Matières

Joint d'étanchéité

- caoutchouc résistant aux huiles et hydrocarbures

Réflecteur

- plastique, blanc

Bague lisse

- aluminium


Regard à huile

- plexiglas (PMMA), transparent

Assemblage

Peuvent être montés sans filetage dans un alésage Ø H11. Étanchéité en serrant simplement la bague.

Plan




Informations détaillées

Dimensions								Alésage de positionnement				Référence article	
Taille (ouverture de vision) d ₁	d ₂	d ₃	x ~	l ₁	b min.	h	e		D H11	min.			max.
									[mm]	[mm]			[°C]
avec indicateur de niveau d'huile													
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21	20	-20	70	9,2	22860.0116	

Accessoires

	Dimensions				Référence article
	Taille (ouverture de vision) d ₁	d h9	e		
	[mm]				
outil de montage					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.