

Teste a snodo • DIN 12240-4, con filetto maschio

22982.0320



Descrizione prodotto

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.

Le teste a snodo sono utilizzate per cuscini in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.

Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Per i dettagli tecnici consultare l'apposita sezione nelle pagine successive.

Materiale

Corpo

- Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato

Snodo sferico

- Acciaio inox 1.4034, temprato, rettificato e lucidato


Cuscinetto

- struttura in PTFE

Involucro del cuscinetto

- Acciaio inox 1.4571

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni									α	Figura portante dinamina C	figura portante statica C ₀	min. max.		[g]	Codice
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃				[°C]			
[mm]															
Filettatura destrorsa, acciaio inox															
22	84	28	20	54	M22 x 1,5	25,8	111	51	15°	97	100	-50	150	459	22982.0320

Conformità

- Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
- Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
- Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.