

## Rondelle sferiche / Rosette coniche • come DIN 6319, acciaio inox

23050.0672



### Descrizione prodotto

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

### Materiale

#### Rosetta conica

- Acciaio inox A4

### Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

### Caratteristiche


Tipi da acciaio inossidabile A4 con marcatura (zigrinatura) secondo disegno.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Rondelle sferiche / Rosette coniche, DIN 6319
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

### Disegno




\* Rigatura = acciaio inox A4

### Caratteristiche

| Dimensioni                                                        |                |                |                | Per viti       | Carico solo statico | Coppia per           |     | Codice     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-----|------------|
| d <sub>2</sub>                                                    | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>3</sub> | d <sub>6</sub> | max.                | collegamenti         |     |            |
| H13                                                               |                |                |                |                |                     | a vite <sup>1)</sup> |     |            |
|                                                                   | [mm]           |                |                | [mm]           | [kN]                | max.                 | [g] |            |
|                                                                   |                |                |                |                |                     | [Nm]                 |     |            |
| Rosette coniche in acciaio inox forma D – Fig. 2, Acciaio inox A4 |                |                |                |                |                     |                      |     |            |
| 14,2                                                              | 24             | 20             | 5              | 12             | M12                 | 24                   | 56  | 10         |
|                                                                   |                |                |                |                |                     |                      |     | 23050.0672 |

<sup>1)</sup> Valore della coppia calcolata su viti con filettatura standard, considerare gli eventuali precarichi. Coefficiente di attrito  $\mu_{\text{total}}$  0,14.

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.