Niederzugspanner ⋅ ohne Hebel

23210.0542



Produktbeschreibung

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkräfte. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Werkstoff


• Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- · Muttern für T-Nuten, lang


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Nuten-	Abmessungen									Spannkraft	Anzugs-	I	ArtNr.	
nennmaß	d₁	d ₂	b	h₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	s	horizontal max.	drehmoment max.	_		
[mm]	[mm]									[kN]	[Nm]	[g]		
mit Prismen	mit Prismen- Spannbacke – Bild 2													
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1730	23210.0542	

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 1.2.2024