

Bloccaggi ad espansione autocentrante • con sfere di contatto

23340.0230



Descrizione prodotto

Per il centraggio e il bloccaggio di pezzi da lavorare in cui un'eventuale presenza dei segni di presa delle sfere sono ininfluenti. Effetto autocentrante con precisione di $\pm 0,025$ mm. Le sfere consentono il bloccaggio di pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche con una componente verticale verso la base di appoggio. Il disegno del bloccaggio è caratterizzato da un ridotto ingombro in altezza e consente un'ampia estensione del diametro di presa.
Possibilità di installazione sia dall'alto che dal basso.

Materiale

Corpo
• Acciaio da utensili, temprato e brunito

Molla
• acciaio inox

Sfere di bloccaggio
• Acciaio inox 1.4112, temperato e rettificato

Assemblaggio


Nota per il fissaggio dall'alto: rimuovere la vite centrale ed il piattello superiore ed avvitare il corpo usando l'esagono interno SW₂.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con segmenti di fissaggio
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con segmenti di fissaggio, comando posteriore
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con sfere di contatto, comando posteriore


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni													Nr. di sfere n	Corsa s	SW		Forza di bloccaggio F max.	Coppia di serraggio max.	Foro di ricezione								Codice
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3	h ₁ -1	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	Diametr sfera	t			SW ₁	SW ₂			D ₁ H7	D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂ +0,±0,1	L ₁		
[mm]															[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[mm]						
30,5	38,5	25	M6	4	23,2	14,1	11,8	7	32,2	9	8	8	3	4,6	5	6	5	17	25	4	6	M6	3,5	7	9	119	23340.0230

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.