

Welle-Nabe-Spannsätze • mit Kontersechskant

25050.0132



Produktbeschreibung

Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außen- und einem Kontersechskant. Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm. Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.

Werkstoff

Außenteil

- Stahl, galvanisch verzinkt

Innenteil

- Stahl, vernickelt

Mutter

- Stahl, vernickelt

Montage


Der Kontersechskant am Außenteil erleichtert das Klemmen der Welle-Nabe-Verbindung bei leicht drehbaren Wellen. Montage durch Gabelschlüssel mit schmalen Stahlmaul (Dicke max. l_2-l_3).

Weiterführende Informationen

Verweise

Montageanleitung, Einbaubeispiele und Technische Daten beachten.

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen					SW	Anzugs- drehmoment der Mutter T_A max. [Nm]	Übertragbares Drehmoment M max. [Nm]	Übertragbare Axialbelastung F_a max. [kN]	Flächen- pressung Welle p_w max. [N/mm ²]	Flächen- pressung Nabe p_N max. [N/mm ²]	Naben- bohrung D_1 H9 [mm]	Wellen- durchmesser D_2 h9 [mm]		Art.-Nr.
d_1	d_2	l_1	l_2	l_3										
[mm]														
32	50	51	38	28	55	490	764	47,8	166	112	50	32	555	25050.0132

Zubehör

	SW		Art.-Nr.
	[mm]	[g]	
Sondergabelschlüssel			
	55	1125	25050.0855

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.