

Tampons caoutchouc-acier
25150.0022



Description produit

Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...
La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Matières

Rondelle d'appui

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Bague taraudée

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu


Corps

- caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu


Plan



Informations détaillées

Dimensions					Raideur R ~ [N/mm]	Charge admissible max. [N]	Course ~ [mm]	Température min. max. [°C]		Poids [g]	Référence article
d ₁ ±1,5	l ₁ ±1,5	d ₂	s	t ~							
[mm]											
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1											
20	20	M6	2	5	53	267	5	-30	80	14	25150.0022

Exemple d'application





Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.