

MAXXCRAFT • suivant DIN 1041

3666.008



Description produit

Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit et assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce, un travail sans fatigue du poignet grâce à l'effet anti-vibratoire, Revêtement caoutchouc sur le haut du manche permettant d'amortir les „ratés“

Domaine d'application

D'utilisation universelle dans l'industrie et chez les artisans, c'est-à-dire partout où, jusqu'à présent on utilisait des marteaux de serruriers DIN usuels.

Matières

Tête du marteau

- acier spécial haute qualité, matricé

Manche

- Hickory

Informations détaillées

Désignation	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	131	350						
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008

Exemple d'application







## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.