

Anschläge • weich  
EH 1586.



Produktbeschreibung

Die Backen können auf die benötigte Werkstückkontur bearbeitet werden.

Werkstoff

- Werkzeugstahl

Maßzeichnung







Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	Abmessungen			h <sub>1</sub>	[g]	Art.-Nr.
		l <sub>2</sub> ±0,01 [mm]	b <sub>1</sub> -0,05				
<b>weich, beidseitig – Bild 1</b>							
M12	60	30	44		21,4	537	1586.050
<b>weich, beidseitig / eine Seite kurz – Bild 2</b>							
M12	50	20	44		21,4	467	1586.051

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.