# Mordazas Pivotantes · móvil

# 1701.180



## Descripción del producto


- Un lado liso y pulido, un lado estriado
- 360° de giro
  Uso junto con mordazas básicas templadas (ref. num. 1701.120)
- Adecuadas para el montaje de paralelas intercambiables (ref. num. 1701.190- 1701.200)

#### Material

· Acero, templado

# Dibujo







### Información para el pedido

Ancho de la mordaza	Dimensiones					I	Referencia	
	b	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	С	_		
[mm]	[mm]				[kg]			
Mordaza de Sujeción, móvil								
125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180	

### Ejemplo de aplicación





	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
abertura <sub>S1</sub>	0 - 45	0 - 161	0 - 296
abertura s	0 - 99	38 - 213	0 - 349



www.halder.com/es Página 1 de 2 Publicada en: 3.2.2024

### Cumplimiento

### **Cumple con RoHS**

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 3.2.2024