

Posicionadores • ejecución en plástico

22040.0406



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

- Cuerpo**
- Termoplástico POM, azul
- Bola**
- Termoplástico POM, blanco
- Muelle**
- Acero inoxidable

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				Carrera s [mm]	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia	
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	mín. [°C]	máx. [°C]		
bola de termoplástico										
M6	3,5	14	1	0,9	12	17	-30	50	0,4	22040.0406

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.