

Arandelas Pivotantes • DIN 6371 con tornillo de cabeza plana DIN 923
22280.0016



Descripción del producto


Material

- Tornillo avellanado**
- Acero, pavonado, calidad 5.8
- Arandela abierta C**
- Acero termotratado, templado, pavonado

Montaje

Las arandelas pivotantes se pueden montar en ambos lados utilizando el tornillo que se adjunta. Puede seleccionar rotación en sentido horario o antihorario.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensión nominal d ₃ [mm]	Dimensiones								Rosca apropiada [mm]	 [g]	Referencia
	b	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s -0,2			
16	17,5	68	11	33,6	25	50	33	11,8	M8 x 12	229	22280.0016

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.