

Pasadores de Elevación con Rosca • autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332 22352.2008



Descripción del producto

Este pasador de elevación con rosca se utiliza cuando hay un agujero roscado avellanado según DIN 332.

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete móvil y perno de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.

Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Material

Eje

- Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Botón

- Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

- Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

- Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Muelle

- Acero inoxidable

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

1. Presione el botón y manténgalo presionado.
2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie de apoyo.
5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

1. Desenrosque el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
2. Presione el botón y manténgalo presionado.
3. Retire el pasador de elevación con rosca.
4. Suelte el botón.

Procedimiento


Cada pasador de elevación con rosca incluye un manual de instrucciones con una Declaración de Conformidad CE.

Más información

Otros productos

- Pasadores de Elevación, autobloqueantes
- Pasadores de Elevación, autobloqueantes, acero inoxidable
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueantes
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante, con grillete giratorio
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante - PULGADAS
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS

Dibujo





Información para el pedido

Dimensiones														Capacidad de carga según DIN EN 13155			Rosca de fijación			Referencia
d ₁	l ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	F ₁	F ₂	F ₃		máx.		
[mm]														[kN]						
														[mm]				[°C]	[g]	
Acero termotratado																				
M8	13,9	6,62	21,5	8,1	17,6	19,5	34,6	27	30	49	82,3	21,5	8	2,1	0,9	0,8	M8	250	227	22352.2008

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.