

## Pasadores de Bolas · autobloqueantes, con empuñadura combinada

22370.0327



### Descripción del producto

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión.

Empuñadura ergonómica, disponibles diferentes combinaciones de colores. El diseño de la empuñadura evita el desbloqueo de manera no intencionada.

### Material

#### Eje

- Acero inoxidable 1.4305

#### Empuñadura

- Termoplástico (PA 6) gris / gris

#### Muelle

- Acero inoxidable

### Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

### Más información

### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Referencias

Acero inoxidable 1.4542, ver EH 22380.


### Accesorios

Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.

### Otros productos

- Pasadores de Bolas, autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación
- Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de bolas y ejes de fijación
- Casquillos de Posicionamiento, con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación
- Cables de Retención
- Casquillos de Centraje, con cuello, DIN 172 A
- Casquillos de Centraje, sin cuello, DIN 179 A

### Dibujo




### Información para el pedido

| Dimensiones           |                |                |                |                |                |                |                | Alojamiento<br>H11 | Resistencia<br>al cizalla-<br>miento, doble<br>cizallamiento <sup>1)</sup> | <br>mín.   máx. |  | Referencia |            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| d <sub>1</sub>        | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                    | mín.                                                                       |                                                                                                      |                                                                                       |            |            |
| -0,04<br>-0,08        | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                    |                                                                            |                                                                                                      |                                                                                       |            |            |
| [mm]                  |                |                |                |                |                |                |                | [mm]               | [kN]                                                                       | [°C]                                                                                                 | [g]                                                                                   |            |            |
| Color del mango: gris |                |                |                |                |                |                |                |                    |                                                                            |                                                                                                      |                                                                                       |            |            |
| 10                    | 35             | 12             | 39,2           | 18,4           | 9,6            | 33,3           | 13,4           | 10                 | 60                                                                         | -30                                                                                                  | 80                                                                                    | 55         | 22370.0327 |

Color del mango: gris

<sup>1)</sup> Resistencia al cizallamiento similar a DIN 50141

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.