

Patines Articulados

22590.0542



Descripción del producto

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

Material

Rótula con eje

- Acero inoxidable 1.4305

Contratuercas

- Acero inoxidable A2, DIN 934

Patín


- Termoplástico POM, blanco

Más información

Notas

Para las versiones d₁ = M10 y M12 la arandela de bloqueo conforme al DIN 934.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						SW	Capacidad de carga estática máx.	 mín. máx.		Referencia	
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁ ~	h ₂						
[mm]						[mm]	[kN]	[°C]			[g]
patín de termoplástico y rótula con eje de acero inoxidable – croquis 2, Termoplástico											
M10	150	32	145,5	22	5	17	10	-30	80	117	22590.0542

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.