

Tornillos de Bola • con cabeza, bola completa  
22710.0124



Descripción del producto

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

Material

Bola

- Acero para rodamiento, templado

Tornillo

- Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo




Información para el pedido

| Dimensiones                       |                     |                |                |                |                     | SW   | Capacidad de carga estática <sup>1)</sup><br>máx. |  | Referencia                 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| d <sub>1</sub>                    | l <sub>1</sub><br>~ | d <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | diámetro de la bola |      |                                                   |                                                                                       |                            |
| [mm]                              |                     |                |                |                |                     | [mm] | [kN]                                              | [g]                                                                                   |                            |
| bola completa, Acero termotratado |                     |                |                |                |                     |      |                                                   |                                                                                       |                            |
| M12                               | 52                  | 18             | 12             | 5              | 8,5                 | 10   | 30                                                | 52                                                                                    | <a href="#">22710.0124</a> |

<sup>1)</sup> Valores de carga indicados no válidos para los modelos en acero inoxidable.

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.