

Tornillos de Bola • sin cabeza, bola truncada
22720.0584



Descripción del producto

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.
Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.

Material

- Bola**
- Acero para rodamiento, templado
- Tornillo**
- Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm²

Más información

Notas


Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

- Otros productos**
- Tornillos de Bola, sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
 - Tornillos de Bola, sin cabeza, con rosca fina
 - Tornillos de Bola, sin cabeza, cortos
 - Tornillos de Bola, sin cabeza, bola truncada y casquillo hexalobular

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				SW	Capacidad de carga estática ¹⁾	máx.	[g]	Referencia
d ₁	l ₂	d ₃ [mm]	diámetro de la bola	[mm]	máx. [kN]	[°C]		
superficie de apoyo plana, Acero termotratado								
M8	20	4,5	5,5	4	15	250	5,1	22720.0584

¹⁾ Los valores de carga indicados no se aplican para los modelos en acero inoxidable (excepto los que montan bola de termoplástico).

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.