

Posizionatori laterali • con molla elastica e puntale - POLLICI
2B150.0411



Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

- Corpo**
- Alluminio Al
- Molla**
- Plastica
- Puntale**
- Termoplastica POM, bianca

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = interasse,
 y = altezza pezzo,
 w = lunghezza pezzo,
 x = misura di coordinate,
 s = corsa,
 z = diametro perno di riferimento.


Calcolo della quota x :

y maggiore o uguale di $l_2 - d_2/2$: $x = d_2/2 - s$
oppure
y minore di $l_2 - d_2/2$: $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$

Caratteristiche

Forza normale = corpo rosso

Disegno



* alcune dimensioni (vedi la tabella) hanno una forma di perno diversa

Caratteristiche

Dimensioni		Spinta F max. ¹⁾ ~ [lb]	Dimensioni		Corsa s [in]	Foro di ricezione D H8 [in]	max. [°F]	[oz]	Codice ²⁾
d ₁	d ₂		l ₁ -0,03	l ₂ ±0,02					
[in]	[in]		[in]						
Puntale: Termoplastica/Spinta normale									
1/4	0,118	4,4	0,295	0,145	0,016	0,25	176	0,012	2B150.0411

¹⁾ Valori medi statistici

²⁾ Forma del perno diversa (vedere disegno)

Accessori

	Dimensioni d ₁ [in]		Codice
		[oz]	
Attrezzo di montaggio			
	1/4	0,678	22150.0830

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.