

Cabezas de Rótula • DIN 12240-4, con rosca macho

22982.0312



Descripción del producto

Las cabezas de rótula son adecuadas para su uso universal en aplicaciones sujetas a cargas dinámicas. Diseño en acero inoxidable apto para el uso en áreas de riesgo de corrosión y para el uso bajo cargas dinámicas elevadas.

Las cabezas de rótula se utilizan para rodamientos donde los movimientos entre el eje y el alojamiento son necesarios, y donde los movimientos no son en línea recta.

Las cabezas de rótula son elementos listos para instalar fabricados según DIN ISO 12240-4 (serie de medidas K). No se requiere mantenimiento gracias a la capa de PTFE insertada en la carcasa del cojinete.

Tome nota de la información técnica que sigue a estas páginas de productos.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, forjado, pulido

Rótula

- Acero inoxidable 1.4034, templado, rectificado, pulido


Rodamiento

- capa de PTFE

Cojinete

- Acero inoxidable 1.4571

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones									α	Transporte dinámico croquis C	carga estática figura C ₀				Referencia	
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃				mín.	máx.			
[mm]												[°C]				[g]
rosca derecha, Acero inoxidable																
14	60	19	13,5	36	M14	16,8	78	38	16°	42	39,5	-50	150	135	22982.0312	

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.