

Mazzuole SUPERCRAFT • con manico in tubo di acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo

3377.025



Descrizione prodotto

La testa tubolare delle mazzuole SUPERCRAFT è riempita con pallini di acciaio. L'effetto risultante è che l'energia dei pallini di acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l'energia dell'impatto con perfetta efficienza. Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole SUPERCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Gli inserti sostituibili offrono eccezionali qualità d'impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all'usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero. Questa versione è dotata di manico in tubo d'acciaio infrangibile e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.

Tutti i giunti di saldatura sono completamente saldati da robot. Estremamente ermetico e di qualità premium, un collegamento saldato tra la piastra d'impatto e la testa della mazza impedisce la fuoriuscita delle palline d'acciaio anche sotto il massimo carico. Il rivestimento in polvere resistente all'usura previene la corrosione.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D70mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Senza rimbalzo, per colpi extra potenti.
- Antirumore e delicato sulle articolazioni.
- Inserti realizzati in nylon speciale con massima resistenza.
- Manico in tubo d'acciaio infrangibile con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
- Completamente saldato da robot.
- Inserti sostituibili.
- Il rivestimento in polvere resistente all'usura previene la corrosione.
- Disponibile nelle misure da D25mm a D70mm.

Campi di applicazione

Posizionamento e unione di pezzi nella morsa, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavorazione della lamiera, per lavori vigorosi, installazione di armature

Materiale

Manico

- Tubo d'acciaio con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Antirumore
- Impatto molto elevato

Caratteristiche

Ø			Dimensioni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
25	110	270	270 x 110 x 26,5	385 [g]	4030618301677	AAA905c002	21-04-09-16	3377.025

Esempio di applicazione









Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.