

Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos • DIN 6319
23050.0012



Descripción del producto

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Material

- Arandela esférica**
- Acero cementado, templado, tratamiento con fosfato de manganeso

Montaje


Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas. Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Más información

Otros productos

- Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos, similar a DIN 6319, acero inoxidable
- Tuercas Hexagonales, DIN 6330 (altura 1,5 d)

Dibujo



Información para el pedido

d ₁ H13	d ₃	h ₁	Dimensiones				r ₁	Para tornillo d ₆	Para roscas d ₆	Capacidad de carga estática máx.	Torsión para conexiones roscadas ¹⁾ máx.		Referencia
			h ₂	con asiento	h ₄								
				cónico	con asiento								
				forma D	cónico								
				~	~								
[mm]							[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]		
arandelas esféricas de acero cementado, forma C – croquis 1													
13	24	1,1	4,6	8	9	17	12	M12	38	82	8	23050.0012	

¹⁾ Indicaciones del momento de torsión de los tornillos con rosca normal, eventuales pre-cargas a considerar, coeficiente de fricción μ_{total} 0,14.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.