

Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos • similar a DIN 6319, acero inoxidable
23050.0420



Descripción del producto

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Material

Asiento cónico
• Acero inoxidable 1.4305

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas. Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Características


Tipos de acero inoxidable A4 con marcado (moleteado) según dibujo.

Más información

Otros productos

- Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos, DIN 6319
- Tuercas Hexagonales, DIN 6330 (altura 1,5 d)

Dibujo




* Grafilado= identificación de material en Acero Inox. A4

Información para el pedido

d ₂ H13	Dimensiones			Para tornillo d ₆	Para roscas d ₆	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Torsión para conexiones roscadas ¹⁾ máx. [Nm]	 [g]	Referencia
	d ₄	d ₅	h ₃						
	[mm]								
asientos cónicos de acero inoxidable, forma D – croquis 2, Acero inoxidable 1.4305									
23,2	36	31	7,5	20	M20	71	280	32	23050.0420

¹⁾ Indicaciones del momento de torsión de los tornillos con rosca normal, eventuales pre-cargas a considerar, coeficiente de fricción μ_{total} 0,14.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.