


Ejes de Sujeción
23341.0012



Descripción del producto

Los ejes de sujeción se utilizan para sujetar piezas a mecanizar redondas, como ejes, tubos, o varillas, tanto axial como radialmente.

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado

Muelle

- Acero inoxidable

Tornillo de fijación

- Acero, cincado

Montaje


1. Expanda la mordaza de sujeción al diámetro del eje a sujetar.
2. Inserte el eje de sujeción en el agujero mediante la herramienta de montaje.
3. Inserte y posicione el eje.
4. Fije mediante un tornillo roscado SW (tenga en cuenta el par de apriete).

Más información

Notas

La rosca d_3 sirve para sujetar la herramienta de montaje (opcional).

Dibujo





Información para el pedido

Dimensiones						SW	Par de apriete máx.	Alojamiento				Referencia
d ₁ h11	d ₂	d ₃	l ₁ máx.	l ₂	l ₃			Taladro del nucleo D ₁ H7	Diámetro del eje D ₂	L ₁ +0,2		
[mm]						[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
Acero												
12	M6	M4	39	12	6	5	10	12	15 – 20	3,5	21	23341.0012

Accesorios

	SW	d		Referencia
	[mm]	[mm]	[g]	
Llave hexagonal especial				
	5	M 4	17	23341.1012

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.