

POS-LÖSUNGEN



POS-LÖSUNGEN

Halder bietet dem Fachhandel nachfolgende Lösungsvorschläge zur Präsentation der Schonhämmer im Verkaufsraum. Diese tragen den unterschiedlichen Platzverhältnissen und Zielgruppen im Fachhandel Rechnung.

Die Regal-Komponenten werden als Dauerleihgabe kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auf die Erstbestückungen gewährt Halder attraktive Rabatte.

Für Fragen steht Ihnen das Halder-Team bzw. der für Sie zuständige Vertreter gerne zur Verfügung.

POS-REGAL „BAU“

1,60 m x 1,00 m



2,00 m x 1,00 m



2,40 m x 1,00 m



Beschreibung

Dieser Bestückungsvorschlag enthält die SIMPLEX-Klassiker für den GaLaBau sowie eine sinnvolle Sortimentserweiterung um die SIMPLEX-Vorschlag-Hämmer, die abriebfreien Einsätze, eine gezielte Auswahl an rückschlagfreien Hämmern sowie den neuen Halder Einstiegshammer BASEPLEX.

Detaillierte Produktbestückung siehe „Bestückungsplan Bau“.

POS-REGAL „BAU KLEIN“

reine Warenpräsentation

mit Werbeschild

mit zus. Leuchtkasten



Beschreibung

Diese Varianten des Bestückungsvorschlags „Bau“ können platzsparend in bestehende Regalwände integriert werden. Der Fokus liegt hierbei auf den SIMPLEX-Klassikern für den GaLaBau.

Detaillierte Produktbestückung siehe „Bestückungsplan Bau klein“.

POS-REGAL „BAU + FORST“

1,60 m x 1,00 m



2,00 m x 1,00 m



2,40 m x 1,00 m



Beschreibung

Hierbei handelt es sich um eine Variante des Bau-Behangs. Hierin werden der SIMPLEX-Spalthammer, die SIMPLEX-Spaltaxt sowie der Drehspaltkeil integriert.

Detaillierte Produktbestückung siehe „Bestückungsplan Bau + Forst“.

POS-REGAL „HANDWERK“

1,60 m x 1,00 m



2,00 m x 1,00 m



2,40 m x 1,00 m



Beschreibung

Dieser Behang bietet ein breites Spektrum an Schonhämmern für alle erdenkliche Arbeiten. Unter anderem auch den SIMPLEX mit Leichtmetall-Gehäuse (ideal für Schreinerarbeiten), den SECURAL (ideal zum Parkettlegen) und den MaxxCraft, den rückschlaggedämpften Schlosserhammer mit 25% mehr Schlagkraft.

Detaillierte Produktbestückung siehe „Bestückungsplan Handwerk“.

POS-REGAL „INDUSTRIE“

1,60 m x 1,00 m



2,00 m x 1,00 m



2,40 m x 1,00 m



Beschreibung

Dieser Vorschlag beinhaltet eine breite Auswahl an rückschlagfreien SUPERCRAFT-Hämmern mit unterschiedlichen Stielarten (Holz, Stahl und 3-Komponenten). Ebenso ist der SIMPLEX mit Weichmetall- und Kupfereinsätzen enthalten sowie der FERROPLEX-Kombihammer.

Detaillierte Produktbestückung siehe „Bestückungsplan Industrie“.

POS-REGAL „GONDEL“



Beschreibung

Das Grundgestell kann unabhängig von der gewählten Regalhöhe auf beiden Seiten bestückt werden und somit auch als Gondellösung in der Mitte eines Verkaufsraums platziert werden.

PVH-TRAVERSE



Beschreibung

Diese Traversenlösung kann in bestehende Regalwände integriert werden. Der Vorschlag enthält die wichtigsten Produkte für den Werkzeughandel/PVH.

Detaillierte Produktbestückung siehe „Bestückungsplan PVH-Traverse“.

Es sind auch individuelle Bestückungen möglich.

REGAL-KOMPONENTEN



Leuchtrahmen 400 mm

Der Leuchtrahmen wird mit und ohne Leuchtmittel angeboten.

ohne Leuchtmittel
mit Leuchtmittel
Topschild groß

Art. 3000.1007
Art. 3000.1009
Art. 3000.1010



Leuchtrahmen 200 mm

ohne Leuchtmittel
mit Leuchtmittel
Topschild klein

Art. 3000.1006
Art. 3000.1008
Art. 3000.1011



Werbeschild

Träger blank
Schild, bedruckt (magnetisch)

Art. 3000.1012
Art. 3000.1064



REGAL-KOMPONENTEN



Art. 3000.1000
Grundgestell POS

Art. 3000.1002
Rückwand für POS-Regal

REGAL-KOMPONENTEN



Art. 3000.1001 Grundgestellerweiterung

Set bestehend aus rechter und linker Verlängerung.

Zur Erweiterung des Grundgestells von:
1,60 m auf 2,00 m (1 Set) bzw.
1,60 m auf 2,40 m (2 Sets).



Traversen

Dient zum Einhängen der Halter bzw. Etagen.
Auch passend für bestehende Standardregale.

Traverse B 1000 mm Art. 3000.1013

Traverse B 1250 mm Art. 3000.1028

Traverse B 1330 mm Art. 3000.1029

REGAL-KOMPONENTEN



Art. 3000.1004
Rückwandverlängerung
800 x 960 x 3 mm

Zur Erweiterung der Regalrückwand auf 2,40 m.



Art. 3000.1003
Rückwandverlängerung
400 x 960 x 3 mm

Zur Erweiterung der Regalrückwand auf 2,00 m.



Art. 3000.1005
H-Profil für Rückwandverlängerung

Zum Verbinden der Rückwand des Grundgestells mit der Rückwandwandverlängerung.

WARENTRÄGER



Art. 3000.1016 Halter klein (ø 25-50 mm)

Für alle SIMPLEX, SUPERCRAFT und BASEPLEX-Hämmer
der Durchmesser 25-50 mm.

Beispiele:




WARENTRÄGER



Art. 3000.1019 Halter mittel (ø 40-70 mm)

Für alle SIMPLEX, SUPERCRAFT und BASEPLEX-Hämmer
der Durchmesser 40-70 mm.

Beispiele:



WARENTRÄGER



Art. 3000.1018
Halter groß (ø 50-80 mm)

Für alle SIMPLEX, SUPERCRAFT und BASEPLEX-Hämmer der Durchmesser 50-80 mm.

Beispiele:



WARENTRÄGER



Art. 3000.1017 Halter MAXXCRAFT

Für folgende MAXXCRAFT-Größen:

- 1 x 1000 g
- 2 x 800 g
- 2 x 500 g
- 2 x 300 g



Art. 3000.1021 Halter Mixed SUPERCRAFT/ SECURAL

Für folgende Bestückung:

- 2 x SECURAL
- 1 x SUPERCRAFT ø 60
- 1 x SUPERCRAFT ø 50
- 1 x SUPERCRAFT ø 40



Art. 3000.1020 Halter Mixed Ferroplex/Secural

Für folgende Bestückung:

- 4 x SECURAL
- 2 x FERROPLEX ø 35
- 2 x FERROPLEX ø 30

WARENTRÄGER



Art. 3000.1014

Halter Spaltkeil

Für Artikel 3556.260 Halder-Drehspaltkeil



Art. 3000.1015

Halter Langstiel

Zum sicheren Aufstellen der Vorschlagshämmer und Forstprodukte.




Art. 3000.1022

Prospekthalter DIN Lang


Für die mitgelieferten Prospekte.

ETAGEN



Art. 3000.1024 Etage klein

Zur übersichtlichen Präsentation der Schonhammer-Einsätze.
Durch die Fächteiler und den Querkamm ist eine individuelle Platzaufteilung möglich.



Art. 3000.1023 Etagen groß

Zur übersichtlichen Präsentation der Vorschlagshämmer, Forstprodukte sowie der Schonhammer-Einsätze und Ersatzstiele.

Durch die Fachteiler ist eine individuelle Platzaufteilung möglich.

Für alle Halter und Etagen werden passende Scannerschienen zur Preisauszeichnung mitgeliefert.

BESCHRIFTUNG

Beispiele:

SIMPLEX

Einsätze:

TPE-soft
Härte: ●○○○○

kein Farbabrieb

▪ für sehr empfindliche Materialien

TPE-mid
Härte: ●●○○○

kein Farbabrieb

▪ für empfindliche Materialien

Art.-Nr. 3000.1055

⚡ SUPERCRAFT

Einsätze:

Nylon
Härte: ●●●●○

rückschlagfrei

▪ sehr verschleißfest
▪ kein Absplittern
▪ geräuscharm
▪ für sehr hohe Schlagkraft

Art.-Nr. 3000.1061

FERROPLEX

Einsätze:

Nylon Härte: ●●●●○ Stahl Härte: ●●●●●

▪ sehr verschleißfest ▪ gehärtete
▪ kein Absplittern Stahloberfläche
▪ geräuscharm

⚡ SECURAL

Einsätze:

Polyurethan
Härte: ●●●○○

rückschlagfrei

▪ rechteckig
▪ geräuscharm, dämpfend
▪ widerstandsfähig

Art.-Nr. 3000.1063

MAXXCRAFT

Hammerkopf:

Härte: DIN 1041

rückschlagdämpfend


▪ 25% mehr Schlagkraft
▪ 70% weniger Vibration
▪ gelenkschonend
▪ für ermüdungsfreies Arbeiten
▪ Stielschutzhülse zum Abfangen von Fehlschlägen



Art.-Nr. 3000.1060

Jeder Warenhalter ist mit einem individuellen Schild ausgestattet. Hierauf werden die Härte sowie weitere Eigenschaften der Einsätze der enthaltenen Hämmer erläutert und erleichtern dem Kunden die Auswahl des passenden Produkts.

BESCHRIFTUNG



Art. 3000.1065

Schild Beschriftung kleine Etage

Dieses Schild zeigt die 8 erhältlichen SIMPLEX-Einsätze und deren Härten.

BESCHRIFTUNG

Art. 3000.1066 Schild Beschriftung große Etage „Standard“

<p>SIMPLEX Schonhammer/-Vorschlaghammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Teile einfach austauschbar • 3 verschiedene Gehäuse • 2 verschiedene Stiele • 8 verschiedene Einsätze • verfügbare Größen ø 30 bis 140 mm 	<p>⇨ SUPERCRAFT Schonhammer/-Vorschlaghammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • gelenkschonend, geräuscharm • volle Schlagkraftübertragung • extrem robust und langlebig • Einsätze austauschbar • verfügbare Größen 245 g bis 10 kg 	<p>BASEPLEX Schonhammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Industrie, Handwerk, Freizeit, Hobby • Einsätze: Nylon und Celluloseacetat • mit Stielschlagschutz • verfügbare Größen ø 25 bis 50 mm 
---	---	---

Art. 3000.1067 Schild Beschriftung große Etage „Forst“

<p>⇨ SUPERCRAFT Schonhammer/-Vorschlaghammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • gelenkschonend, geräuscharm • volle Schlagkraftübertragung • extrem robust und langlebig • Einsätze austauschbar • verfügbare Größen 245 g bis 10 kg 	<p>SIMPLEX Schonhammer/-Vorschlaghammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Teile einfach austauschbar • 3 verschiedene Gehäuse • 2 verschiedene Stiele • 8 verschiedene Einsätze • verfügbare Größen ø 30 bis 140 mm 	<p>SIMPLEX Spalthammer/-Spaltaxt, Drehspaltkeil</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Teile einfach austauschbar • sicheres Einschlagen von Stahlkeilen • 2 in 1: Spaltwerkzeug + Schonhammer • hohe Spaltwirkung • mit Führungs- und Schrägnuten 
--	--	---

Art. 3000.1068 Schild Beschriftung große Etage „Bilder“



Für die Beschriftung der großen Etage gibt es 3 Versionen, die abhängig von Behang und Regalhöhe zum Einsatz kommen.

THEKENDISPLAY



Art. 3000.1100 Thekendisplay

Zur optimalen Präsentation von Halder-Schonhämmern der Größen $\varnothing 25$ - $\varnothing 50$ mm auf der Verkaufstheke.



Supercraft
Vorderseite



Supercraft
Rückseite



Mixed I



Mixed II

Schilder Thekendisplay

Supercraft Vorderseite

Art. 3000.1086

Supercraft Rückseite

Art. 3000.1087

Mixed I

Art. 3000.1088

Mixed II

Art. 3000.1089

Baseplex Vorderseite

Art. 3000.1090

Baseplex Rückseite


Art. 3000.1091

Simplex Vorderseite

Art. 3000.1095

Simplex Rückseite

Art. 3000.1096



Baseplex
Vorderseite



Baseplex
Rückseite



Simplex
Vorderseite



Simplex
Rückseite

SCHLAGSTATION SCHONHAMMER



Art. 3000s001

Schlagstation Schonhammer

Zum Test der Halder-Hämmer MAXXCRAFT, SUPERCRAFT und SECURAL im Vergleich mit einem Standard-Schlosserhammer. (Die 3 Halder-Hämmer sowie eine Schutzbrille sind in der Lieferung enthalten.)

