

Posicionadores • con bola de cerámica y ranura, acero inoxidable A4
22050.1410



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
La versión de acero inoxidable A4 garantiza la mayor protección contra la corrosión.
Características de la bola de cerámica:

- Alta resistencia a los impactos
- Resistente a la abrasión
- Anti-magnética
- Aislamiento eléctrico

Material

- Cuerpo**
- Acero inoxidable A4, pasivado
- Bola**
- Cerámica
- Muelle**
- Acero inoxidable A4, pasivado

Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				Carrera s	Presión ¹⁾				Referencia
d ₁	d ₂	l	n		F ₁	F ₂	máx.		
[mm]					[mm]	[N]	~	°C	
acero inoxidable A4, muelle estándar									
M10	6	19	1,5	2	24	45	250	6,2	22050.1410

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.