

Martillos SUPERCRAFT • con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado

3366.080



Descripción del producto

La cabeza tubular de los mazos de boca blanda SUPERCRAFT está llena de perdigones de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos de boca blanda SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, menor tensión en las articulaciones y mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

Los insertos ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.

El mango de nogal de forma ergonómica, barnizado y ultra estable tiene un efecto de amortiguación de vibraciones.

El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe. La conexión segura entre el mango y el cabezal está garantizada por una cuña de aluminio y un pasador de seguridad. Todos los cordones de soldadura están completamente soldados por robot.

Extremadamente hermético y de primera calidad, una conexión soldada entre la placa de impacto y la cabeza del martillo evita que el relleno de granalla de acero se escape incluso bajo carga máxima. El recubrimiento de energía resistente al desgaste evita la corrosión.

El mango y los insertos son reemplazables.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D20mm a D80mm y como mazo con un peso de hasta 9300g.

Características del producto:

- Sin rebote, para golpes extra potentes.
- Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
- Bocas fabricadas en nailon especial de máxima resistencia.
- Completamente soldado por robot.
- Mango antivibraciones, de forma ergonómica, muy estable y de nogal barnizado.
- El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe.
- Mango y bocas reemplazables.
- Disponible en tamaños que van desde D20mm a D80mm y como maza con un peso de hasta 9300g.

Áreas de aplicación

Posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, conformado de chapa metálica, montaje de piezas con aristas vivas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, construcción de andamios, trabajos de enderezamiento, montaje de carcasas, construcción de plantas trabajos de mantenimiento, colocación de clavos de replanteo/barras metálicas, trabajos que requieran aplicar fuerza, trabajos de escoplo, tapicero / guarnicionero, ejecución de agujeros con el sacabocados, colocación de ojales con punzones para ojales, aplicación de grapas

Material

Mango

- Nogal americano

Bocas

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

Información para el pedido

Ø	Dimensiones			Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			[mm]						
80	168	380		380 x 168 x 80	3210	4030618301660	AAA905c002	21-04-09-16	3366.080

Ejemplo de aplicación



















Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.