

Posicionadores Laterales • con muelle de plástico y vástago

22150.0213



Descripción del producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Material

Muelle

- Plástico

Vástago

- Acero, cementado, pavonado

Montaje

Se recomienda humedecer el cuerpo.

Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión coordenada,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x :

y mayor o igual que $l_2 - d_2/2$,

entonces $x = d_2/2 - s$

o


y menor que $l_2 - d_2/2$,

entonces $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Características

Versión con muelle estándar = muelle rojo

Dibujo



*algunos tamaños (ver tabla) tienen una forma del vástago desviada

Información para el pedido

Dimensiones		Presión F máx. ¹⁾ ~ [N]	Dimensiones		Carrera s [mm]	Alojamiento D H8 [mm]	máx. [°C]	[g]	Referencia
d ₁	d ₂		l ₁ -1	l ₂ ±0,5					
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]					
Vástago: Acero/vástago de acero, muelle estándar									
16	10	80	16	16,9	1,6	15,9	100	14	22150.0213

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₁ [mm]	 [g]	Referencia
Herramienta de Montaje			
	16	145	22150.0844

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.