

Posicionadores Laterales • con chapa de resorte de acero
22160.0012



Descripción del producto


El posicionador con chapa de resorte de acero garantiza un posicionamiento simple y seguro de las piezas a mecanizar contra un tope fijo o en un plato de fijación, como por ejemplo para fijar circuitos impresos o para posicionamiento de piezas antes de su sujeción.
La versión de doble lado sirve para una sujeción múltiple.
Por debajo de h_1 provee una fuerza oblicua.

Material

Elemento resorte
• Acero inoxidable

Cuerpo
• Acero, negro

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones												Carrera	Para rosca	Presión			Referencia
l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	h_3	R	s		F	máx.		
± 1					$\pm 0,5$		$\sim$		± 1					máx. ¹⁾			
[mm]												[mm]	[mm]	[N]	[°C]	[g]	
un lado – croquis 1																	
72	50	23	12	13,5	25	6	29	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	251	22160.0012

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.