Tornillos de Bola • con cabeza, bola truncada
22710.0836

Descripción del producto

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.

Material

Bola
- Acero inoxidable, templado

Tornillo
- Acero inoxidable 1.4305

Más información

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Tornillos de Bola, con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							SW	Capacidad de carga estática[1] máx.		Referencia
d_1	l_2 ~	d_2	d_3	l_3	l_4	diámetro de la bola				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
superficie de apoyo plana, Acero inoxidable										
M6	**40**	10	3,2	6	16	4	5	9	9,9	22710.0836

[1] Valores de carga indicados no válidos para los modelos en acero inoxidable.

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.