

SURTIDOS ESTÁNDAR V40

Surtido para la construcción simultánea de 2 dispositivos, referencia 1090.110

Unidades	Denominación	Referencia	Unidades	Denominación	Referencia
Elementos del sistema			Piezas normalizadas		
2	Plato de fijación	1000.400	3	Espiga roscada	22540.0381
5	Arandela plana	1007.400	3	Espiga roscada	22540.0382
5	Arandela plana	1007.600	3	Apoyo liso	22690.0021
5	Arandela plana	1007.700	3	Apoyo liso	22690.0321
5	Arandela plana	1007.800	3	Soporte ajustable, liso	22730.0013
5	Arandela plana	1007.900	3	Soporte ajustable, estriado	22730.0313
6	Bloque de montaje	1010.100	5	Tensor sin cabeza	23040.0582
2	Bloque de montaje	1010.200	3	Tensor sin cabeza	23040.0583
1	Bloque de montaje	1010.300	3	Tensor sin cabeza	23040.0584
3	Bloque de montaje	1011.100	2	Asiento cónico	23050.0208
1	Bloque de montaje	1011.200	5	Arandela plana	23060.0008
1	Bloque de montaje	1011.300	5	Tuerca hexagonal	23070.0008
1	Bloque de sujeción	1013.600	2	Tuerca con collar	23080.0008
3	Tope	1014.500	5	Tuerca de prolongación	23090.0008
4	Bloque de centraje en T	1029.600	2	Brida de sujeción	23150.0009
10	Tuerca para ranuras en T	1030.100	3	Brida de sujeción con nariz	23180.0209
15	Tuerca para ranuras en T	1030.300	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0502
8	Bloque de sujeción en T	1031.100	1	Soporte de compensación	23220.0085
3	Bloque de sujeción en T	1031.200	4	Cilindro de prolongación	23310.0125
4	Bloque de sujeción en T	1031.300	2	Cilindro de prolongación	23310.0126
1	Llave	1032.100	2	Cilindro de prolongación	23310.0127
2	Elemento intermedio	1047.700			
1	Soporte para elemento de bloqueo	1047.800			
3	Plato de apoyo	1047.900			

6

Surtido para la construcción simultánea de 3 dispositivos, referencia 1090.120

Unidades	Denominación	Referencia	Unidades	Denominación	Referencia
Elementos del sistema			Piezas normalizadas		
2	Plato de fijación	1000.400	5	Espiga roscada	22540.0381
1	Plato de fijación	1000.500	5	Espiga roscada	22540.0382
5	Arandela plana	1007.400	4	Apoyo liso	22690.0021
5	Arandela plana	1007.600	3	Apoyo esférico	22690.0121
5	Arandela plana	1007.700	3	Apoyo estriado	22690.0221
20	Arandela plana	1007.800	4	Apoyo liso	22690.0321
5	Arandela plana	1007.900	3	Apoyo esférico	22690.0421
8	Bloque de montaje	1010.100	3	Apoyo esférico	22690.0423
4	Bloque de montaje	1010.200	3	Apoyo estriado	22690.0521
2	Bloque de montaje	1010.300	4	Soporte ajustable, liso	22730.0013
6	Bloque de montaje	1011.100	3	Soporte ajustable, estriado	22730.0313
4	Bloque de montaje	1011.200	5	Tensor sin cabeza	23040.0582
2	Bloque de montaje	1011.300	5	Tensor sin cabeza	23040.0583
1	Ángulo de sujeción	1012.100	3	Tensor sin cabeza	23040.0584
1	Bloque de sujeción	1013.600	3	Asiento cónico	23050.0208
1	Bloque de sujeción	1013.700	10	Arandela plana	23060.0008
6	Tope	1014.500	5	Tuerca hexagonal	23070.0008
1	Escuadra de refuerzo	1020.300	3	Tuerca con collar	23080.0008
1	Escuadra de refuerzo	1021.600	5	Tuerca de prolongación	23090.0008
1	Escuadra de refuerzo	1021.700	2	Brida de sujeción	23150.0009
5	Bloque de centraje en T	1029.600	3	Brida de sujeción con nariz	23180.0209
20	Tuerca para ranuras en T	1030.100	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0501
37	Tuerca para ranuras en T	1030.300	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0502
15	Bloque de sujeción en T	1031.100	2	Soporte de compensación	23220.0085
5	Bloque de sujeción en T	1031.200	2	Mordaza rápida vertical	23310.0025
5	Bloque de sujeción en T	1031.300	6	Cilindro de prolongación	23310.0125
1	Llave	1032.100	4	Cilindro de prolongación	23310.0126
2	Elemento intermedio	1047.700	2	Cilindro de prolongación	23310.0127
2	Soporte para elemento de bloqueo	1047.800			
6	Plato de apoyo	1047.900			

Los surtidos indicados se comprenden como recomendación.
 Los elementos necesarios varían en función de la pieza.
 Los surtidos se pueden modificar en caso de necesidad.