Mordaza Múltiple MS 125

EH 1700.

MORDAZA MÚLTIPLE MECÁNICA VERSIÓN MS 125-S/M/L

CAMPO DE APLICACIÓN

- Fresadoras verticales y horizontales con control CNC.
- Posibilidad de sujeción convencional, de agarre y fijación oblicua.
- MS 125-S – óptimo para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
- Sujeción de piezas en bruto, oxicorte y corte de sierra por penetración de puntas de agarre templadas e intercambiables en la pieza de trabajo.
- Las mordazas soporte permiten sujetar de forma segura y económica piezas en bruto de los materiales más diversos y con geometrías complejas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran versatilidad: el sistema de sujeción modular reúne prácticamente todas las posibilidades de nuestros probados modelos.
- Perno de alta presión con intensificación de energía. Fuerza de sujeción constante.
- Mayor rango de sujeción.
- Pérdida de margen de sujeción de 8mm con la mordaza de empuje oblicuo, 3mm con la mordaza de agarre.
- Apriete con llave dinamométrica (máx. 30 Nm) - Esto permite trabajar con dispositivos de sujeción desfavorables. clamping arrangement on the tool





Encontrará detalles y sus personas de contacto bajo:

www.halder.com/es/mordazas_multiples