

Tornillos de Bola • sin cabeza, con rosca fina
22720.6030



Descripción del producto

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
El paso de rosca fino permite un ajuste preciso.
La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.

Material

- Bola**
- Acero inoxidable, templado
- Tornillo**
- Acero inoxidable 1.4305

Más información

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.


Otros productos

- Tornillos de Bola, sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
- Tornillos de Bola, sin cabeza, bola completa
- Tornillos de Bola, sin cabeza, bola truncada

Dibujo



croquis 1




croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones			SW [mm]	Capacidad de carga estática ¹⁾ máx. [kN]	 máx. [°C]	 [g]	Referencia
d ₁	l ₁	diámetro de la bola					
[mm]							
bola completa – croquis 1, Acero inoxidable							
M4 x 0,35	6	2,5	2	3,5	250	0,4	22720.6030

¹⁾ Valores de carga indicados no válidos para los modelos en acero inoxidable.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.