

## Keskitävät kiinnittimet • kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta

23340.0338



### Tuotekuvaus

Käytetään työkappaleiden keskitämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus  $\pm 0,025$  mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskitää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskitävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

**Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.**

### Materiaali

#### Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

#### Jousi

- Ruostumaton teräs

#### Kiinnityskuulat

- Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

### Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV<sub>2</sub>.

### Toiminto


Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisyntereillä.

### Lisätietoja

### Lisää tuotteita

- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä
- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskuulilla
- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta



### Piirustus



### Tilaustiedot

| Ulkomitat           |                     |                   |                |                |                     |                |                |                |                   |                |                   |                  |                              | Kuulien lukumäärä n | Iskus [mm] | AV              |                 |                 | Kiinnityskynsien voima F max. [kN] | Kiinnityskynsen momentti max. [Nm] | Kiinnityskynsen poraus DDDH7 [mm] | Kiinnityskynsen paino [g] | Til.nro |      |     |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> min. | d <sub>1</sub> max. | d <sub>2</sub> f7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> +0,3 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> -2 | h <sub>5</sub> | h <sub>6</sub> +1 | h <sub>7</sub> ~ | l <sub>1</sub> ±0, halkaisij |                     |            | AV <sub>1</sub> | AV <sub>2</sub> | AV <sub>3</sub> |                                    |                                    |                                   |                           |         |      |     |            |
| 38,5                | 46,5                | 30                | M12            | M6             | 4                   | 27,1           | 18             | 15,5           | 33                | 7,5            | 22,5              | 20               | 11                           | 8                   | 6          | 4,6             | 10              | 8               | 18                                 | 6,5                                | 17                                | 30H7                      | 12,5    | 23,5 | 269 | 23340.0338 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."