

Soportes Ajustables • con inserto de metal duro, estriado
22730.0382



Descripción del producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

Material


- Bola**
- Metal duro, estriado, niquelado
- Cuerpo**
- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.		Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	diámetro de la bola					
[mm]										
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado										
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0382

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.