

Soportes Ajustables
22730.0412



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Material


- Bola**
- Acero para rodamiento, templado, brillante
- Cuerpo**
- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones						Alojamiento		Capacidad de carga estática ¹⁾	Par de torsión inicial		Referencia
d ₁ n6	d ₂	d ₃	l ₁ [mm]	l ₃ máx.	diámetro de la bola	Ø H7	Profundidad mín. [mm]	máx. [kN]	máx. [Nm]	[g]	
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero termotratado											
12	M3	7,2	11	3,2	10	12	6	10	1,3	8	22730.0412

¹⁾ Sólo válido si se respeta la profundidad mínima del alojamiento.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.