

Soportes Ajustables • con inserto de metal duro, estriado y regulables  
22731.0390



Descripción del producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.  
El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

Material

Elemento resorte

- Termoplástico PUR


Bola

- Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, termotratado


Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones                                                                    |                |                |                        |                        |                     | SW | Capacidad de carga estática máx. | Par de torsión inicial máx. |  | Referencia |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,2 | l <sub>2</sub><br>-0,5 | diámetro de la bola |    |                                  |                             |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                           |                |                |                        |                        |                     |    |                                  |                             |                                                                                       |            |
| con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable |                |                |                        |                        |                     |    |                                  |                             |                                                                                       |            |
| 13                                                                             | M6             | 8,3            | 13                     | 8                      | 10                  | 11 | 10                               | 10                          | 14                                                                                    | 22731.0390 |

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.