

Soportes Ajustables • regulables, con auto-ajuste
22741.0113



Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete. El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

Material

Elemento resorte

- Termoplástico PUR

Bola

- Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Tuerca


- Acero inoxidable

Más información


Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



croquis 1



croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones					diámetro de la bola	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	 [g]	Referencia
d ₁	l	l ₁	d ₂	e					
[mm]									
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable									
M8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22741.0113

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.