

## Soportes Ajustables · regulables, con auto-ajuste

22741.0117



### Descripción del producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete. El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

#### Material

##### Elemento resorte

- Termoplástico PUR

##### Bola

- Acero inoxidable 1.3541, niquelado

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

##### Tuerca


- Acero inoxidable

#### Más información



##### Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.  
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo



croquis 1



croquis 2

### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	l	Dimensiones			e	diámetro de la bola	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	[g]	Referencia
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]						
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable										
M12	50,7	35	8,6	19	12	15	82	56	22741.0117	

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.