

Rodamientos de Bolas • atornillable, cojinete liso

22752.0064



Descripción del producto

Para el posicionamiento y alineación de piezas a mecanizar.
Gracias al cojinete deslizante, la bola puede rodar permanentemente y la superficie de la pieza está protegida.
A temperaturas > 20°C, la capacidad de carga disminuye linealmente. (Ejemplo: a 90°C la capacidad de carga es de un máximo de un 60%)

Material

Rodamiento

- Plástico

Bola

- Acero para rodamiento, templado

Tornillo


- Acero de decoletaje, pavonado

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones			SW	carga estática figura C ₀	Par de torsión inicial máx.	 mín. máx.	 [g]	Referencia	
d ₁	l ₁	diámetro de la bola							
[mm]			[mm]	[N]	[Nm]	[°C]	[g]		
Acero de decoletaje									
M6	16	2,5	1,5	172	0,11	-50	90		2,4

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.