

Tuercas para Ranuras en T • DIN 508  
23010.0223



Descripción del producto

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Material

- Acero termotratado, calidad 8, brillante

Montaje


La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo puede aplicarse si se garantiza un atornillado completo de la tuerca en T.

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo




Información para el pedido

| Para ranura en T<br>[mm] | Dimensiones |      |    |    |    | para ranuras en T<br>DIN 650<br>[mm] | <br>[g] | Referencia <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-------------|------|----|----|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                          | d           | a    | e  | h  | k  |                                      |                                                                                              |                          |
| 22                       | M18         | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22                                   | 162                                                                                          | 23010.0223               |

<sup>1)</sup> Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.