


Ejes de Sujeción  
23341.0030



Descripción del producto

Los ejes de sujeción se utilizan para sujetar piezas a mecanizar redondas, como ejes, tubos, o varillas, tanto axial como radialmente.

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado

Muelle

- Acero inoxidable

Tornillo de fijación

- Acero, cincado

Montaje


1. Expanda la mordaza de sujeción al diámetro del eje a sujetar.
2. Inserte el eje de sujeción en el agujero mediante la herramienta de montaje.
3. Inserte y posicione el eje.
4. Fije mediante un tornillo roscado SW (tenga en cuenta el par de apriete).

Más información

Notas

La rosca d<sub>3</sub> sirve para sujetar la herramienta de montaje (opcional).

Dibujo





Información para el pedido

| Dimensiones           |                |                |                        |                |                | SW | Par de apriete<br>máx. | Alojamiento                                   |                                       |                        |  | Referencia |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>h11 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>máx. | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |    |                        | Taladro<br>del nucleo<br>D <sub>1</sub><br>H7 | Diámetro<br>del eje<br>D <sub>2</sub> | L <sub>1</sub><br>+0,2 |                                                                                       |            |
| [mm]                  |                |                |                        |                |                |    |                        | [mm]                                          |                                       |                        |                                                                                       |            |
| Acero                 |                |                |                        |                |                |    |                        |                                               |                                       |                        |                                                                                       |            |
| 30                    | M16            | M10            | 81                     | 30             | 16             | 14 | 206                    | 30                                            | 60 – 125                              | 7,9                    | 344                                                                                   | 23341.0030 |

Accesorios

|                                                                                     | SW<br>[mm] | d<br>[mm] | <br>[g] | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| llave hexagonal especial                                                            |            |           |                                                                                              |            |
|  | 14         | M10       | 250                                                                                          | 23341.1030 |

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.