


Casquillos de Unión • sin contratuerca
25050.0012



Descripción del producto

Permiten la unión sin juego de elementos de máquina tales como ruedas dentadas, engranajes, poleas de transmisión, excéntricas, etc, de una forma simple, segura y económica.
Es un elemento de bloqueo autocentrante con tratamiento anticorrosión, con tuerca hexagonal.
La precisión de rotación de los casquillos de unión es de 0,03 mm.

Material


- Parte externa**
- Acero, cincado por galvanización
- Parte interna**
- Acero, niquelado
- Tuerca**
- Acero, niquelado

Más información

Referencias

Cumplir con las instrucciones de montaje, ejemplos de montaje y datos técnicos.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				SW	Par de apriete de la tuerca T _A máx.	Par de giro transmisible M máx.	Carga axial transferible F _a máx.	Presión superficial del eje p _w máx.	Presión superficial del núcleo p _N máx.	Taladro del núcleo D ₁ H9	Diámetro del eje D ₂ h9		Referencia
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
12	22	24	19	22	43,8	65,3	10,9	206	117	22	12	47	25050.0012

Accesorios

	SW [mm]		Referencia
llave para montaje			
	22	195	25050.0822

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.