Antivibrantes • cilíndricos

25150.0424



Descripción del producto

Para utilización como tope de goma, soporte, pie,etc. La dureza es $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Otras durezas (40 $\pm 5^\circ$ Shore A y 70 $\pm 5^\circ$ Shore A) bajo pedido.

Material

Pletina

· Acero, cincado, cromado azul

Cuerpo

Caucho natural (NR), negro

Tornillo


· Acero, cincado, cromado azul

Más información


Otros productos

• Pies de Apoyo, Amortiguación del golpe

Dibujo








croquis 2

Información para el pedido

d ₁	Dimensiones				Elasticidad ~	Carga máx.	Carrera ~	mín. máx.	ı	Referencia
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]	[g]	
con rosca macho – croquis 2, Acero										
con rosca	a macho –	croquis 2,	Acero							

Ejemplo de aplicación



Erwin Halder KG



www.halder.com/es

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 3.2.2024